



Solution de mise à l'eau pour PMR

3
choix
possibles



Kg
↑
136
MAXI

Manuel

Télécommande
étanche



Mise à l'eau PMR simplifiée

Approuvé par l'Apave

Sans point d'ancrage, 100% mobile

Système de pantographe pour une sécurité parfaite

Répond à la norme n°2006/42/CE



Caractéristiques



Charge de levage maxi
Poids avec contre poids
Alimentation
Roues arrières
Roues avant
Dimensions (LxPxH)
Chariot/ Siège
Système
Niveau bas du siège
Références

USAGE RÉGULIER
Unikart Classic manuel



136
MAXI

Jusqu'à 136 kg
260 kg
Aucune
Pivotantes freinées
Roues pleines
80 x 120 x 170 cm
Inox peint/ polypropylène
Pantographe (treuil)
80 cm
xunin008

USAGE INTENSIF
Unikart Classic motorisé XD



136
MAXI

Jusqu'à 136 kg
260 kg
Batterie 24 volts
Pivotantes freinées
Roues pleines
80 x 120 x 170 cm
Inox peint/ polypropylène
Pantographe (vérin motorisé)
65 cm
xunimprn000

USAGE INTENSIF
Unikart Classic motorisé secteur




136
MAXI

NOUVEAU !
Sur secteur

Jusqu'à 136 kg
260 kg
110 v-240 v / 24 vdc
Pivotantes freinées
Roues pleines
80 x 120 x 170 cm
Inox peint/ polypropylène
Pantographe (vérin motorisé)
65 cm
xunimprn000s

Produit d'aide à la mise en accessibilité des équipements sportifs favorisant la pratique sportive des personnes en situation de handicap.
Loi du 11 février 2005 et à la convention des Nations Unies relatives aux droits des personnes handicapées (2006).



BREVET MONDIAL



Sur batterie

GARANTIE
2 ANS

GARANTIE
7 ANS
ANTICORROSION



10 ANS
INDICE DE DURÉE
DE VIE



Option harnais tétraplégique
Attaches tête, thorax, poignets, hanches
qqk001n000



DOMICILE | COPROPRIÉTÉ | COMMUNE | ERP

4 bis rue Joseph Cugnot 11100 Narbonne
04 68 43 92 07
contact@sud-accessibilite.com

www.sud-accessibilite.com |